

# KAPPA LOAD

9651IEP300P63

EAN 4031582471939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 제품명            | Kappa load           |
| 하우징 유형         | 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 600 kg               |
| 적재 용량 정적       | 1200 kg              |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C               |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C                |
| 총높이            | 355 mm               |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 알루미늄            |
| 트레드 재질     | 탄성 타이어, 검은색, 가황 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 차축         | 너트로 고정          |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음        |
| 직경         | 300 mm          |
| 트레드 폭      | 55 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 68 Shore A      |

## 하우징

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 재료      | 주철 또는 단조철, 무거움      |
| Fork 외형 | 다양한 강화              |
| 스위블 베어링 | 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 |
| 오프셋     | 70 mm               |
| 회전 반경   | 199 mm              |
| 회전 간섭   | 398 mm              |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 135 mm    |
| 플레이트 너비        | 110 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

# KAPPA LOAD

9651IEP300P63

EAN 4031582471939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

