

NOVATECH

FTX140x50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	140 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	55 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Tip rulment	6006 2RS
Tip etanșare	A
Potrivit pentru	bt_linde

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	630 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1260 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	2,47 kg

