



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Largeur du corps de roue	40 mm
Type de roulement	6205

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.75 kg

