

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa load     |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1680 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1400 kg        |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 2800 kg        |
| 温度范围（最低）   | -10 °C         |
| 最高温度范围     | 60 °C          |
| 总高         | 255 mm         |
| 总宽度        | 140 mm         |
| 总重量        | 11.12 kg       |

## 支架

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 外壳材料               | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状               | 宽，加强的   |
| 颜色                 | 锌铁（透明）  |
| Lubrication nipple | 1       |
| 圆顶直径               | 130 mm  |

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 铸铁           |
| 胎面材料    | 聚氨酯，铸造的      |
| 轴承      | 精密滚珠轴承       |
| 轴       | 用螺母拧紧        |
| 轮子颜色    | 蜂蜜黄（RAL1005） |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置      |
| 直径      | 200 mm       |
| 胎面宽度    | 80 mm        |
| 轮体宽度    | 80 mm        |
| 胎面硬度（A） | 92 岸 A       |
| 胎面硬度（D） | 42 岸 D       |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 175 mm |
| 上板宽       | 140 mm |
| 上板孔长度（最大） | 105 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 140 mm |
| 上板孔直径     | 15 mm  |

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸

