

AGILA

2477PIP100P30-11

EAN 4031582362039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Ruļļa veiktspēja | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnēsība pie 3 km/h | 80 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnēsība | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais svars | 0,76 kg |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness | mīksts |
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 75 Krasts A |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2477PIP100P30-11

EAN 4031582362039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

