

# PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Número de comanda 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44 mm
Corporació ample	37 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	0,467 kg

# PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Número de comanda 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

