

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Номер на поръчката 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта | Aviana |
| Тип | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
| Обща височина | 102 mm |
| Обща ширина | 69 mm |
| Общо тегло | 0,341 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Конусен сачмен лагер , Неръждаемост |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър | 75 mm |
| Ширина на Резба | 25 mm |
| Ширина на тялото | 25 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване | 28 mm |
| Радиус на завъртане | 68,5 mm |
| Интерференция при завъртане | 137 mm |
| Диаметър на купол | 54 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плоча със спирачни елементи |
| Дължина на плаката | 70 mm |
| Ширина на плаката | 55 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 51 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 41 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 51 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 57 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 5,5 mm |

Награда за
Дизайн Red DotГерманска
награда за
Дизайн

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

