

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numer zamówienia 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech heat
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	134 °C
Waga całkowita	0,084 kg

KOŁO

Materiał ciała	Syntetyki termoplastyczne, Odporność na działanie wysokich temperatur
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło	Czarny
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	31,8 mm
Szerokość korpusu	25 mm
Twardość Bieżnia (D)	80 Shore D

OBUDOWA

Nierdzewne	✓
------------	---

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Numer zamówienia 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

