

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510
 订单号 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轴孔直径 | 12 mm |
| 中心长度 | 34.9 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Supratech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总重量 | 0.156 kg |

SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510
订单号 00030823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

