

# NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Numéro de commande 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Capacité de charge à 6 km/h	130 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,38 kg

# NOVATECH

ETY 080X25-Ø20 HL14

EAN 4031582318531

Numéro de commande 00830220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

