

# AGILA CARE

2476XSP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila care                                    |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi               |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                        |
| Elettricamente conduttivo           | Sì                                            |
| Inossidabile                        | No                                            |
| Portata statica                     | 200 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                                         |
| Altezza totale                      | 163 mm                                        |
| Peso complessivo                    | 0,97 kg                                       |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 41 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 103,5 mm                  |
| Ingombro di piroettamento | 207 mm                    |

## RUOTA

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo     |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione          |
| Parafili                    | Con parafili                              |
| Diametro                    | 125 mm                                    |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                                     |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                                |

## FISSAGGIO

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone | 50 mm                                                    |

# AGILA CARE

2476XSP125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

