

COMPACTA

1430PJ1025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	10 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	20 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	86 mm
Общая ширина	24 mm
Общий вес	0,03 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	82 mm
Поворотное соединение	164 mm
Диаметр купола	24,5 mm
Диаметр резьбы	0 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	25 mm
Ширина Протектор	15 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	35 mm
Ширина пластины	30 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	23 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Диаметр отверстия пластины	4,2 mm
Длина Стержень	15 mm

COMПАСТА

1430PJ1025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия

