

STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924

Номер на поръчката 00078468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	68 mm
Обща ширина	46 mm
Общо тегло	0,097 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	65 mm
Ширина на Резба	7 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	53 mm
Интерференция при завъртане	106 mm
Диаметър на купол	32 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

STYLEA

5920UOI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310924

Номер на поръчката 00078468



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

