

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea                            |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa usmerena kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja        |
| Nosivost na 3 km/h             | 120 kg                           |
| Statički Nosivost              | 240 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                            |
| Sveukupna visina               | 124 mm                           |
| Ukupna širina                  | 82 mm                            |

TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 20 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |

KUCISTE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Materijal       | poliamid                 |
| oblik viljуска  | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj   | precizini kuglicni lezaj |
| ofset           | 32 mm                    |
| okretni radius  | 108 mm                   |
| Otpor okretanju | 216 mm                   |
| Prečnik kupole  | 52 mm                    |

PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak |
| Dužina ploče                     | 95 mm                                    |
| Širina ploče                     | 70 mm                                    |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 72 mm                                    |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 76 mm                                    |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 44,5 mm                                  |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 52 mm                                    |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm                                    |



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



IF nagrada za  
Dizajn

# LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

