

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numéro de commande 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	155 mm
Poids global	14,68 kg

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Largeur du corps	40 mm

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	130 mm

RACCORD

Longueur de plaque	145 mm
Largeur de plaque	145 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	120 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Numéro de commande 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

