

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Numărul de comandă 00003029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Alpha |
| Emisia de CO2 (categoria 3) | 9,95 kg CO2e |
| Tip | Rola fixă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 350 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 700 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -25 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Lățime totală | 115 mm |
| Greutate totală | 2,002 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

FURCA

| | |
|------------|---------------------|
| Material | Tablă de oțel, grea |
| FormăFurcă | Larg |
| Culoare | Pasivat în albastru |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 140 mm |
| Lățimea plăcii | 115 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Numărul de comandă 00003029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

