

MAXTECH

PNP200X50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Espumado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	8 mm
Longitud del cubo	53 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	70 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,065 kg

MAXTECH

PNP200X50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

