

# COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта                    | Compacta                 |
| Тип                                | Фиксиран Колело          |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 25 kg                    |
| Електропроводим                    | Не                       |
| Неръждаемост                       | Не                       |
| Статичен Товароносимост            | 50 kg                    |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                   |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                    |
| Обща височина                      | 17 mm                    |
| Обща ширина                        | 20 mm                    |
| Общо тегло                         | 0.01 kg                  |

## ВИЛКА

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица        | Ъглова                |
| Цвят                | Синьо покритие        |
| Диаметър на купол   | 20 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                           |
| Материал на резбата   | Идентично с тяло на Колело         |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Цвят на Колело        | Графитно черно (RAL9011)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 14 mm                              |
| Ширина на Резба       | 14 mm                              |
| Ширина на тялото      | 14 mm                              |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 30 mm             |
| Ширина на плаката                         | 17 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 20 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 20 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 4 mm              |

# COMПАСТА

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Номер на поръчката 00021120  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

