

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Номер замовлення 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	500 kg
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,57 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	46 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Номер замовлення 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

