

GALEA STAINLESS

5088YGC125R05-22X40

EAN 4031582356151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●●

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda | Galea stainless |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | ✓ |
| nerdjajuci | ✓ |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 162 mm |

TOCAK

| | |
|----------------------------|---|
| Materijal za telo | polipropilen, električni provodnik |
| materijal omotaca | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 30 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|-----------|
| Materijal | poliamid |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| ofset | 40 mm |
| okretni radijus | 102,5 mm |
| Otpor okretanju | 205 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf | 22 mm |
| Dužina sraf | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5088YGC125R05-22X40

EAN 4031582356151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

