

LUMINA

AA20PJ1050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317466



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	54 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.11 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
偏移量	20 mm
旋转半径	52 mm
转向干涉	104 mm
圆顶直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	交通灰色 A（RAL7042）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

LUMINA

AA20PJ1050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317466

订单号 00071606
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

