

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706

Numero d'ordine 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Alpha stainless

Tipo di alloggiamento Ruota girevole

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 200 kg

Portata statica 400 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -40 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 80 °C

Altezza totale 155 mm

Larghezza complessiva 75 mm

Peso complessivo 0,757 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	102,5 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm
Diametro cuffia superiore	75 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-13

EAN 4031582312706

Numero d'ordine 00062125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

