

NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL


Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	92 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN


Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	3360 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	7,06 kg



NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL92

EAN 4031582419061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.