

ELASTECH

UFR100X34-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582452891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,249 kg

ELASTECH

UFR100X34-Ø12 HL44,4 AZUL

EAN 4031582452891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

