

NOVATECH

ITP100x40-Ø15 HL40 Heavyduty



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,47 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	15 mm
Naaflengte	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D
Geschikt voor	linde_jh_mic_yale

Producttekeningen

