



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	135 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.707 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	38 mm
旋转半径	88 mm
转向干涉	176 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	合成膨胀机, 方形
阀杆长度	40 mm
膨胀固定件 (最小)	36 mm
膨胀固定件 (最大)	40 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

# AGILA

2470PJO100R47-36-40

EAN 4031582324945  
订单号 00036786



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

