

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral
하우징 유형	회전 캐스터
표준	유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
4km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	300 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	183 mm
전체 체중	1.199 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	40 mm
회전 반경	115 mm
회전 간섭	230 mm



IF 디자인 어워드



레드닷 디자인 어워드

제품 정보

INTEGRAL

2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	45 mm
힌트	세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다.

추가 정보

AK-BWA에 따라 세척 가능



IF 디자인
어워드



레드닷 디자인
어워드

INTEGRAL




2040XSX150R05-32

EAN 4031582340587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



IF 디자인
어워드



레드닷 디자인
어워드