

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Objednávací číslo 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	140 kg
Nosnost 6 km/h	110 kg
Statická Nosnost	280 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,16 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	60 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	12 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470
Objednáací číslo 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

