

# NOVATECH

ETP 082X76-Ø20 HL76

EAN 4031582318722

Numéro de commande 00827955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	76 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	76 mm
Largeur du corps	76 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	840 kg
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,16 kg

# NOVATECH

ETP 082X76-Ø20 HL76

EAN 4031582318722

Numéro de commande 00827955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

