

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Pasūtījuma numurs 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 4 km/h	540 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	450 kg
Statiskā kravnēsība	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,668 kg

NOVATECH

FTP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329391

Pasūtījuma numurs 00801149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

