


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	800 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

KOLO

Materiál těla	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	95 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ těsnění	F
Vhodné pro	jungheinrich

TECHNICKÉ VÝKRESY

