


NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 800 kg

Statická Nosnost 1600 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	95 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ těsnění	F
Vhodné pro	jungheinrich

NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

