

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imagina poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Atriție	○ ○ ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Footmaster
Tip	Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h	310 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	90 °C
Înălțime totală	150 mm
Lățime totală	131 mm
Greutate totală	7,01 kg

FURCA

Offset	30 mm
Raza de pivotare	91 mm
Interferență pivotantă	182 mm
Diametru cupolă	104 mm

ROATĂ

Lagăr	Butuc neprelucrat
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm

RACORD

Lungime placă	112 mm
Lățimea plăcii	112 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	92 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	92 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495249

Numărul de comandă 00800113
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

