

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326
Número de pedido 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo de carcasa	Rueda fija
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	69 mm
Ancho total	35 mm
Peso total	0,109 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	19 mm
Anchura del cuerpo	19 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Color	Pasivado azul
Diámetro del domo	27 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	55 mm
Anchura de la placa	55 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	38,5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	44 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	38,5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	44 mm
Diámetro del orificio de la placa	6,3 mm

AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Número de pedido 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

