

NOVATECH

ETP 080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,66 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Typ ložiska	6204

NOVATECH

ETP 080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Objednáací číslo 00802713

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

