

## ZETA

4680IEP250P63

EAN 4031582307825

Номер на поръчката 00804020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Zeta                             |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                           |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 400 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                            |
| Обща височина                      | 290 mm                           |
| Обща ширина                        | 96 mm                            |
| Общо тегло                         | 4,579 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото    | Алуминий                             |
| Материал на резбата   | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                |
| Ос                    | Завинтен с гайка                     |
| Цвят на Колело        | Черен реактив (подобен RAL9005)      |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба    |
| Диаметър              | 250 mm                               |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                |
| Ширина на тялото      | 50 mm                                |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A                         |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, много тежък                        |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 55 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 180 mm                                            |
| Интерференция при завъртане | 360 mm                                            |
| Диаметър на купол           | 96 mm                                             |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ZETA

4680IEP250P63

EAN 4031582307825

Номер на поръчката 00804020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

