

## ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha stainless                   |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 300 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Da                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 600 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 200 mm                            |
| Lățime totală                     | 115 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,76 kg                           |

## FURCA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| Formă Furcă               | Larg                  |
| Culoare                   | Oțel Inoxidabil       |

## ROATĂ

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                       |
| Material pentru corp                    | Poliamidă                                   |
| Material al benzii de rulare            | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                                   | Rulment cu role, Inoxidabil                 |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                                   | Gri argintiu (RAL7001)                      |
| Diametru                                | 160 mm                                      |
| Benză de rulare                         | 46 mm                                       |
| Lățimea corpului                        | 46 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 63 Pe malul A                               |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 115 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173

Numărul de comandă 00035539

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

