

# LINEA E-LOCK

594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea E-Lock                                |
| Type                         | Wielen met elektrisch vergrendelingssysteem |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed         |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                                      |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                          |
| Roestvrij                    | Nee                                         |
| Statisch draagvermogen       | 450 kg                                      |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                                      |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                                       |
| Totale hoogte                | 155 mm                                      |
| Totale breedte               | 71 mm                                       |
| Totaal gewicht               | 1,5 kg                                      |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide               |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 47,5 mm                 |
| Zwenk radius               | 127 mm                  |
| Draaicirkel                | 254 mm                  |
| Diameter koepel            | 45 mm                   |

## WIEL

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                   |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                        |
| Wielkleur                     | Grijs wit (RAL9002)                         |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                         |
| Diameter                      | 150 mm                                      |
| Breedte wielkern              | 15 mm                                       |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D                                  |

## FITTING

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type bevestiging              | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
| Diameter Bout                 | 32 mm                                                     |
| Lengte Bout                   | 50 mm                                                     |
| Schroefdraad positie          | 7 mm                                                      |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2                                                         |