

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154
Número de pedido 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidad de carga estática	450 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	229 mm
Ancho total	70 mm
Peso total	1,616 kg
Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Banda de rodadura	Gris pizarra (RAL7015)
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	59 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	60 mm
Radio de giro	160 mm
Interferencia de giro	320 mm
Diámetro del domo	70 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	45 mm
Posición de la rosca del Perno	7 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	2
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lavable según AK-BWA



IF Premio
Diseño



Premio al
Diseño Red Dot

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W




EAN 4031582300154

Número de pedido 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



IF Premio
Diseño



Premio al
Diseño Red Dot