

## LEVINA

5370JP100P50 7001

EAN 4031582347463



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                         | Levina                             |
| Émission de CO <sub>2</sub> (portée 3) | 2.01                               |
| Type                                   | Roulette pivotante                 |
| Standard                               | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h            | 100 kg                             |
| Conducteur électrique                  | Non                                |
| Inoxydable                             | Non                                |
| Statique Capacité de charge            | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale)        | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale)        | 40 °C                              |
| Hauteur                                | 137 mm                             |
| Largeur totale                         | 59 mm                              |
| Poids global                           | 0.47 kg                            |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Slim                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Gris argent (RAL7001)  |
| Déport                  | 36 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 86 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 172 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                  |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue          | Gris argent (RAL7001)           |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                           |
| Largeur du corps      | 32 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                      |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |



Prix  
Universal  
Design



Deutscher  
Designer  
Club

# LEVINA

5370PJP100P50 7001

EAN 4031582347463

Numéro de commande 00035830  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

