

NOVATECH

ЕТУ080Х20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип корпусу	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	140 kg
Статичний Вантажопідйомність	280 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,3 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS)
Діаметр	80 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	14 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

