



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Kappa                             |
| Tip                            | Okreni Tocak sa usmerena kocnica  |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 540 kg                            |
| Nosivost na 6 km/h             | 450 kg                            |
| Električni provod              | no                                |
| nerdjajuci                     | no                                |
| Statički Nosivost              | 900 kg                            |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                            |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                             |
| Sveukupna visina               | 145 mm                            |
| Ukupna širina                  | 110 mm                            |
| Ukupna težina                  | 5.26 kg                           |

#### KUCISTE

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materijal kućišta  | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljusk      | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj      | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja               | plavo cinkovano                           |
| ofset              | 41 mm                                     |
| okretni radijus    | 95 mm                                     |
| Otpor okretanju    | 190 mm                                    |
| Lubrication nipple | 1                                         |
| Prečnik kupole     | 111 mm                                    |

#### TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Ливено Гвожђе            |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 135 mm            |
| Širina ploče                     | 110 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# KAPPA

9681FTP100P63 CL67

EAN 4031582315363

Broj porudžbine 00829875  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

