

## AGILA

2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 55 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 110 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 100 mm                                        |
| Kopējais platums                     | 43 mm                                         |
| Kopējais svars                       | 0,42 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm                  |
| Grozāms savienojums | 160 mm                 |
| Kupola diametrs     | 43 mm                  |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūtnis                 | Coni di sfere               |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu            |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 75 mm                       |
| Protektora platums     | 25 mm                       |
| Korpusa platums        | 25 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves                                            |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                                                        |
| Ieteikums                | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

# AGILA

2477DIK075P30-11

EAN 4031582050288

Pasūtījuma numurs 00004828  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

