

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Numéro de commande 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps	36 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,176 kg

DURATECH

UOR 100X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323535

Numéro de commande 00030965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

