INFORMACJE O PRODUKCIE

# LUMINA

## A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Lumina |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Tak |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 61 mm |
| Szerokość całkowita | 55 mm |
| Waga całkowita | 0,11 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Polipropylen |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą |
| Łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Kolor | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Wysięg | 20 mm |
| Promień działania koła | 52 mm |
| Zasięg działania koła | 104 mm |
| Średnica kopuły | 38 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen, przewodzący elektrycznie |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś | Nitowane |
| Kolor Bieżnia | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 50 mm |
| Szerokość Bieżnia | 8 mm |
| Średnica otworu Oś | 0 mm |
| Długość piasty | 0 mm |
| Szerokość korpusu | 8 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
| Średnica Trzpień | 11 mm |
| Długość Trzpień | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Numer zamówienia 00078288

**Rysunki produktu**

