PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,33 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH