

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Número de pedido 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidad de carga estática	100 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	68 mm
Ancho total	43 mm
Peso total	0,092 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Color Aro	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	65 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Aluminio blanco (similar a RAL9006)
Desplazamiento	25 mm
Radio de giro	53 mm
Interferencia de giro	106 mm
Diámetro del domo	23 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Número de pedido 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

