

AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787
Broj porudžbine 00028976

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0,338 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stićnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	80 mm
Otpor okretanju	160 mm
Prečnik kupole	43 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm
Dužina stablo	31 mm

AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787
Broj porudžbine 00028976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

