

# ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996

Номер замовлення 00005304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	1,741 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	160 mm
Протектор	46 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA

3478UFR160P63

EAN 4031582306996

Номер замовлення 00005304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

