INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	87 mm
Ancho total	53 mm
Peso total	0.21 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	62 mm
Interferencia de giro	124 mm
Diámetro del domo	20 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	8 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Diámetro del orificio de la placa	4.4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH